

**Klitssteunschijf met centrering en schroefdraad M 14, Buiten-Ø: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566965 125
GTIN	4046719066537
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Hechtzijde met dubbel-T-haaksysteem, voor het betrouwbaar hechten van schuurvlies-klitschijven.

T.b.v.:

Met centrering voor klitschijven nr. 566902 – 566950.

Let op:

Maximale omtreksnelheid op haakse slijpers **met klitschijven** 40 m/s.

Technische beschrijving

Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Maximaal toerental	11000 min ⁻¹
Buiten-Ø	125 mm
Producttype	Steunschijf