

**ISO-steunschijf middelhard/geprofileerd, Buiten-Ø: 117mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 566670 117 |
| GTIN | 2050001031785 |
| Artikelklasse | 52M |

Omschrijving**Uitvoering:**

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

Middelharde schotel met brede ribben voor betere korrelondersteuning bij rand- en vlakslipen. Voor **grovere schuurwerkzaamheden** in korrelgroottes 36 tot 60. Conform ISO.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Maximaal toerental | 12500 min ⁻¹ |
| Geschikt voor schijf-Ø | 125 mm |
| Buiten-Ø | 117 mm |
| incl. spanmoer | ja |
| Producttype | Steunschijf |