

**Garant****VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen  $\varnothing d = 12$  mm, Schroefdraad M  $\times$  L:  
M6X70****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301361 M6X70
GTIN	4045197871671
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

**Toepassing:**

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet<sup>®</sup>-verlengstukken.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte $L_1$	21 mm
Schacht- $\varnothing d$	12 mm
Schroefdraad M	M6
Boring- $\varnothing D_1$	6,5 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	70 mm
Buiten- $\varnothing D$	9,8 mm
Opname	$\varnothing d = 12$ mm
Inwendige koeling	ja
Trilling	gedempt
Producttype	Verlengstuk

