

**ISO-steunschijf middelhard/geprofileerd, Buiten-Ø: 172mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566670 172
GTIN	2050001031792
Artikelklasse	52M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

**Middelharde schotel met brede ribben** voor betere korrelondersteuning bij rand- en vlakslijpen. Voor **grovere schuurwerkzaamheden** in korrelgroottes 36 tot 60. Conform ISO.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	8500 min <sup>-1</sup>
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Geschikt voor schijf-Ø	180 mm
Buiten-Ø	172 mm
incl. spanmoer	ja
Producttype	Steunschijf