



Verschuifbare krachtspanklem lang, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	370091 4
GTIN	4020772003159
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

- Spankracht 30 resp. 49 kN met aanhaalmoment bij ca. 100 Nm.
- Gesmeed spanelement van gelegeerd temperstaal, zwart verzinkt.
- In hoogte en lengte traploos verstelbaar.
- Lage constructie.

Levering:

- Basiselement en houder.
- T-groefstuk DIN 508 met spanschroef sterkteklasse 12.9.

Accessoires:

Drukstukken nr. 370097.

Technische beschrijving

Spanhoogte h-H	7 - 88 mm
Spankracht	49 kN
Verstelafstand V	19 - 165 mm
L	175 mm

B	75 mm
Sleutelwijdte SW	12 mm
B ₁	25 mm
A	52 mm
T-groefbreedte	22 mm
Bevestigingsschroef G ₁	M24
A ₁	125 mm
Met hoogte-element	nee
Bevestigingsbout G	M20
Type	764CC
Producttype	Krachtspanklem

Accessoires

Hoogte-elementlang Voor type 4	370093 4
Drukstuk, edelstaal Type DG	370097 DG
Drukstuk, edelstaal Type DR	370097 DR