



Verschuifbare krachtspanklem kort, Type: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	370092 5
GTIN	4020772003135
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

- Spankracht 30 resp. 49 kN met aanhaalmoment bij ca. 100 Nm.
- Gesmeed spanelement van gelegeerd temperstaal, zwart verzinkt.
- In hoogte en lengte traploos verstelbaar.
- Lage constructie.

Levering:

- Basiselement en houder.
- T-groefstuk DIN 508 met spanschroef sterkteklasse 12.9.

Accessoires:

Drukstukken nr. 370095.

Technische beschrijving

Bevestigingsbout G	M12
B ₁	18 mm
Spankracht	32 kN
A ₁	78 mm

Sleutelwijdte SW	8 mm
L	95 mm
T-groefbreedte	14 mm
B	54 mm
A	36 mm
Spanhoogte h-H	6 - 50 mm
Bevestigingsschroef G ₁	M16
Verstelafstand V	12 - 82 mm
Type	764Md
Producttype	Krachtspanklem

Accessoires

Drukstuk, edelstaal Type DG	370095 DG
Drukstuk, edelstaal Type DR	370095 DR