



Verschuifbare krachtspanklem kort, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	370092 6
GTIN	4020772004682
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

- Spankracht 30 resp. 49 kN met aanhaalmoment bij ca. 100 Nm.
- Gesmeed panelement van gelegeerd temperstaal, zwart verzinkt.
- In hoogte en lengte traploos verstelbaar.
- Lage constructie.

Levering:

- Basiselement en houder.
- T-groefstuk DIN 508 met spanschroef sterkteklasse 12.9.

Accessoires:

Drukstukken nr. 370096.

Technische beschrijving

A ₁	92 mm
L	110 mm
Bevestigingsschroef G ₁	M20
B	60 mm

Sleutelwijdte SW	10 mm
Spankracht	40 kN
B ₁	20 mm
T-groefbreedte	18 mm
Verstelafstand V	15 - 95 mm
Spanhoogte h-H	6 - 50 mm
Bevestigingsbout G	M16
A	42 mm
Type	764Md
Producttype	Krachtspanklem

Accessoires

Drukstuk, edelstaal Type DR	370096 DR
Drukstuk, edelstaal Type DG	370096 DG