

HOLEX**Schuurvlies-klitschijf, Ø 115 mm, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566940 280
GTIN	4045197566195
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefseldrager voor goede klithechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (**ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965**).

Toepassing:

Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965.

Voor het **finishen, matteren, gladmaken** met duidelijke ruwdieptevermindering en voor **lichte reinigings-** (bijv. verwijderen van aanloopkleuren) en **afbraamwerkzaamheden**.

Opmerking:

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. **567705 e.v.**

Technische beschrijving

Kleur	blauw
Korrelvergelijking	280
Uitvoering	A very fine
Fijnheidsgraad	fijn

Schijf-Ø	115 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Schuurvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

566965 115

Klitsteunschijf metcentrering en schroefdraad M 14 Buiten-
Ø 115 mm

Klitsteunschijf metschroefdraad M 14 Buiten-Ø 115 mm

566960 115