



Spanklemstuk met tegenhouder, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	370115 1
GTIN	4020772079758
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Spanklemstuk met 2 spanneuzen. Draaibaar afhankelijk van de toepassing. Drukstuk en tegenhouder onverliesbaar met elkaar verbonden.

Voordeel:

Variabele en snelle verstelmogelijkheid op afstand van werkstuk. Geen verdere onderlegplaten om de benodigde spanhoogte te bereiken.

Accessoires:

Spanschroeven nr. 375300.

Spankracht tot maximaal: 30 kN

A: 27 mm

A₂: 17 mm

H₁: 0 - 55 mm

Hoogte H₂: 18 mm

B₂: 44 mm

Technische beschrijving

L	115 mm
A ₂	17 mm
Hoogte H ₂	18 mm
Spankracht tot maximaal	30 kN
B ₂	44 mm

H ₁	0 - 55 mm
T-groefbreedte	10 / 12 /14 mm
Type	1
A	27 mm
Producttype	Spanklemstuk

Accessoires

T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 2824100	375300 2824100
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1614100	375300 1614100
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 8832	375300 8832
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 2020125	375300 2020125
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1616100	375300 1616100
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1816100	375300 1816100
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 6625	375300 6625
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1212100	375300 1212100
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1412200	375300 1412200
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 8850	375300 8850
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1816250	375300 1816250
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1212200	375300 1212200
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 161463	375300 161463
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1616160	375300 1616160
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 161663	375300 161663
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 181663	375300 181663
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 2824400	375300 2824400
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1616250	375300 1616250
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1412125	375300 1412125
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 2020315	375300 2020315
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 161480	375300 161480

T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 2824250	375300 2824250
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 202080	375300 202080
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 141250	375300 141250
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1412100	375300 1412100
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1616125	375300 1616125
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 101063	375300 101063
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1212125	375300 1212125
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1412160	375300 1412160
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 2424160	375300 2424160
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 101080	375300 101080
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 4236250	375300 4236250
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1614250	375300 1614250
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 2824160	375300 2824160
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 222080	375300 222080
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1614125	375300 1614125
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1816160	375300 1816160
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 2220200	375300 2220200
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 8880	375300 8880
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 2220125	375300 2220125
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 121280	375300 121280
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1614160	375300 1614160
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1816125	375300 1816125
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 141280	375300 141280
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1212160	375300 1212160
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 101040	375300 101040
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 2220315	375300 2220315
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 1010100	375300 1010100
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 121250	375300 121250
T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet Type 2020200	375300 2020200