



Spanklemstuk met tegenhouder, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	370115 3
GTIN	
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Spanklemstuk met 2 spanneuzen. Draaibaar afhankelijk van de toepassing. Drukstuk en tegenhouder onverliesbaar met elkaar verbonden.

Voordeel:

Variabele en snelle verstelmogelijkheid op afstand van werkstuk. Geen verdere onderlegplaten om de benodigde spanhoogte te bereiken.

Accessoires:

Spanschroeven nr. 375300.

Technische beschrijving

L	187 mm
Hoogte H ₂	30 mm
B ₂	62 mm
A ₂	27 mm
Spankracht tot maximaal	60 kN
Type	3
T-groefbreedte	16 / 18 / 20 / 22 mm
H ₁	0 - 80 mm

A	42 mm
Producttype	Spanklemstuk

Accessoires

T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 2020200	375300 2020200
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1614100	375300 1614100
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1616250	375300 1616250
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1412100	375300 1412100
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 121280	375300 121280
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1212200	375300 1212200
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 181663	375300 181663
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1616125	375300 1616125
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1412200	375300 1412200
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1816100	375300 1816100
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1212100	375300 1212100
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 2020315	375300 2020315
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1616160	375300 1616160
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 161480	375300 161480
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 141280	375300 141280
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 2220315	375300 2220315
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 8850	375300 8850
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1010100	375300 1010100
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 141250	375300 141250
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1614250	375300 1614250
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1212160	375300 1212160
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1816250	375300 1816250
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1616100	375300 1616100
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 121250	375300 121250

T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 2220200	375300 2220200
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1212125	375300 1212125
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 101040	375300 101040
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 2824100	375300 2824100
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 101080	375300 101080
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 101063	375300 101063
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1816160	375300 1816160
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 161663	375300 161663
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 6625	375300 6625
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 2824400	375300 2824400
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1614160	375300 1614160
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 2824250	375300 2824250
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 202080	375300 202080
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 2424160	375300 2424160
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1816125	375300 1816125
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 2824160	375300 2824160
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 2220125	375300 2220125
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 8832	375300 8832
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 8880	375300 8880
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 222080	375300 222080
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1412160	375300 1412160
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1412125	375300 1412125
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 2020125	375300 2020125
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 161463	375300 161463
T-groefbout (10.9. / 8.8.)compleet Type 1614125	375300 1614125