

**HOLEX****Compacte schijf d × d × h (mm), 125×6×22, Korrelvergelijking: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566996 180
GTIN	4045197611727
Artikelklasse	52M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compacte schijven van geperst vezelvlies voor koel slijpen zonder aanloopkleuren.

**Toepassing:**

Voor het **afschuren, reinigen en finishen** van lasnaden, laspunten en moeilijk toegankelijke plaatsen met haakse slijpers (Ø 125 mm) of lasnaadslijpmachines (Ø 150 mm).

Op haakse slijpers zonder verdere toebehoren.

**Opmerking:**

Compacte vliesschijven voor vlakslijpen vindt u onder nr. 566991. Afbraam- en finishingschijven voor de toepassing op slijpmachines vindt u onder nr. 568725, nr. 568731 en nr. 568741.

**Technische beschrijving**

Korrelvergelijking	180
Fijnheidsgraad	middel
Hardheidsgraad	middel
Uitvoering	6A medium
Schijf-Ø D	125 mm

Boring-Ø H	22 mm
Schijfbreedte T	6 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	125×6×22
Maximale omtreksnelheid	60 m/s
Maximaal toerental	10000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Compacte schijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		