



Onderlegfolie 5-delige set 100×500 mm, Roestvrij, Dikte: 0,2mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 478755 0,2 |
| GTIN | 2050001057594 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

koudgewalst veerhard voelmaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Foliedikte onuitwisbaar gemarkeerd. Opgeborgen in robuuste voorraadblikken.

Roestvrij – roest- en zuurbestendig edelstaal, materiaal nr. 1.4310 (of 1.4301 dikte 0,02 en 0,05mm), koudgewalst, veerhard, blank oppervlak.

Toepassing:

instellen van gereedschap; **afstellen** van apparaten; **compenseren** van toleranties; **onderlegmateriaal** voor installaties; **uitlijnen** van machines; **voorbereiden** van mallen; **afstellen** van lagerspeling; **aanpassen** van aggregaten; **bijstellen** van schaarmessen; **uitlijnen** van werkstukken, etc.

Levering:

1 pak met 5 vellen.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Dikte | 0,2 mm |
| Materiaal | roest- en zuurbestendig edelstaal |
| Maximale afwijking | ±6 µm |
| Foliebreedte | 100 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Folielengte | 500 mm |
| Productnaamattribuut | Roestvrij |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| Aantal vellen | 5 |
| Producttype | Onderlegger van folie |