

**Krachtspanklem slank, SK 40, Ø D1: 16 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300788 16
GTIN	4045197871732
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Flexibel spanbereik door middel van spantangen.**

Spankracht tot 150 Nm bij Ø 12, 300 Nm bij Ø 16 en 400 Nm bij Ø 20. Balanceerkwaliteit G2,5 bij 15000 min⁻¹.

Voordeel:

- **Lange gereedschapsstandtijden.**
- **Trillingsbeperkende eigenschappen.**
- **Hoge stabiliteit door versterkte spanmoer.**
- **Geringe storende contour door slanke constructie.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Spantangen nr. 309581 – 309582.

Aantrekbouten nr. 308600 – 308806.

Verspaningsstrategie: HPC

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Spantangbuiten-Ø D: 38 mm

Geschikte aantreksleutel nr. 309747: S16

Technische beschrijving

Spantangbuiten-Ø D	38 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Geschikte aantreksleutel nr. 309747	S16
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Opnamenorm	DIN 69871
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40

Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40