



## Onderlegfolie 5-delige set 100×500 mm, Roestvrij, Dikte: 0,15mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	478755 0,15
GTIN	2050001057587
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

koudgewalst veerhard voelmaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Foliedikte onuitwisbaar gemarkeerd. Opgeborgen in robuuste voorraadblikken.

**Roestvrij** – roest- en zuurbestendig edelstaal, materiaal nr. 1.4310 (of 1.4301 dikte 0,02 en 0,05mm), koudgewalst, veerhard, blank oppervlak.

#### Toepassing:

**instellen** van gereedschap; **afstellen** van apparaten; **compenseren** van toleranties; **onderlegmateriaal** voor installaties; **uitlijnen** van machines; **voorbereiden** van mallen; **afstellen** van lagerspeling; **aanpassen** van aggregaten; **bijstellen** van schaarmessen; **uitlijnen** van werkstukken, etc.

#### Levering:

1 pak met 5 vellen.

### Technische beschrijving

Dikte	0,15 mm
Materiaal	roest- en zuurbestendig edelstaal
Maximale afwijking	±5 µm
Foliebreedte	100 mm

Folielengte	500 mm
Productnaamattribuut	Roestvrij
Materiaal	Edelstaal, RVS
Aantal vellen	5
Producttype	Onderlegger van folie