

HOLEX**Compacte schijf d × d × h (mm), 150×6×25, Korrelvergelijking: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566997 180
GTIN	4045197681805
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte schijven van geperst vezelvlies voor koel slijpen zonder aanloopkleuren.

Toepassing:

Voor het **afschuren, reinigen en finishen** van lasnaden, laspunten en moeilijk toegankelijke plaatsen met haakse slijpers (Ø 125 mm) of lasnaadslijpmachines (Ø 150 mm).

Op lasnaadslijpmachines zonder verdere toebehoren.

Opmerking:

Compacte vliesschijven voor vlaklijpen vindt u onder nr. 566991. Afbraam- en finishingschijven voor de toepassing op slijpmachines vindt u onder nr. 568725, nr. 568731 en nr. 568741.

Technische beschrijving

Hardheidsgraad	middel
Fijnheidsgraad	middel
Korrelvergelijking	180
Uitvoering	6A medium

Schijf-Ø D	150 mm
Boring-Ø H	25 mm
Schijfbreedte T	6 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	150×6×25
Maximale omtreksnelheid	60 m/s
Maximaal toerental	7500 min ⁻¹
Producttype	Compacte schijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		