

## ALLURIS

**FMI-S10 Digitaal krachtmeetgereedschap (solar), Meetbereik: 100N****Bestelgegevens**

Bestelnummer	478980 100
GTIN	4260244680369
Artikelklasse	47F

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Robuuste krachtmeetgereedschappen in handzame behuizing van spuitgietaluminium voor druk- en trekkrachten van 0,001 tot 2500 N.**
- **Overbelastingsbeveiliging tot 500% en beschermde meetas.**
- **Montageschroefdraad voor extra handgrepen.**
- **Nauwkeurige positionering in testbanken dankzij geleidepennen.**
- **Continu gereed voor gebruik dankzij onafhankelijke energievoorziening via zonnecellen.**

**Functie:**

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

**Toepassing:**

**Meting van druk- en trekkrachten in de kwaliteitscontrole en productie.** Bruikbaar als mobiel handmeetgereedschap, ook buitenshuis en in testbanken of installaties. In de behuizing geïntegreerde bevestigingsschroefdraden zijn bedoeld voor de bevestiging in testbanken of de montage van extra handgrepen.

**Levering:**

Krachtmeetgereedschap in koffer, opschroefbare accessoires voor krachtaanzet (platte kop, groefkop, conus, haak) en Quickstart-gebruiksaanwijzing.

## Technische beschrijving

IP-klasse	IP 40
Meetbereik	100 N
Resolutie	0,1 N
Breedte	82 mm
Hoogte	29 mm
Lengte	150 mm
Maximale afwijking	$\pm 0,3$ max. waarde ( $\pm 1$ digit) %
Draadaansluiting	M6
Energievoorziening	werkt op zonne-energie
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Krachtmeetgereedschap