

**Veerbalans, Maximaal meetbereik: 50CN****Bestelgegevens**

Bestelnummer	478900 50CN
GTIN	4045197208101
Artikelklasse	42H

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste metalen behuizing in handzame vorm; hamerslag gelakt. Overzichtelijke wijzerplaat met dubbele schaalverdeling voor meten in beide richtingen. Met wijzer en sleepwijzer.

Toepassing:

Voor elektrotechniek en fijnmetaalbewerking, bijvoorbeeld voor het instellen van de contactdruk van relaisveren of bij het controleren van de koolborsteldruk bij motoren, resp. voor het afstellen van trek- of drukveren.

Nauwkeurigheid:

$\pm 0,01 \times (\text{meetbereik} + \text{meetwaarde})$.

Technische beschrijving

Wijzerplaat-Ø	36 mm
Tasterlengte L	29 mm
Meetbereik	0,05 - 0,5 N
Schaalverdeling	1 cN
Kalibratie	K1
Meettechniek	analoog
Producttype	Veerbalans

Dienstverlening

Kalibratieveerbalans Type F

027730 F