

**Veerbalans, Maximaal meetbereik: 100CN****Bestelgegevens**

Bestelnummer	478900 100CN
GTIN	4045197208118
Artikelklasse	42H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste metalen behuizing in handzame vorm; hamerslag gelakt. Overzichtelijke wijzerplaat met dubbele schaalverdeling voor meten in beide richtingen. Met wijzer en sleepwijzer.

**Toepassing:**

Voor elektrotechniek en fijnmetaalbewerking, bijvoorbeeld voor het instellen van de contactdruk van relaisveren of bij het controleren van de koolborsteldruk bij motoren, resp. voor het afstellen van trek- of drukveren.

**Nauwkeurigheid:**

$\pm 0,01 \times (\text{meetbereik} + \text{meetwaarde})$ .

**Technische beschrijving**

Meetbereik	0,1 - 1 N
Tasterlengte L	29 mm
Wijzerplaat-Ø	36 mm
Schaalverdeling	2 cN
Kalibratie	K1
Meettechniek	analoog
Producttype	Veerbalans

## Dienstverlening

Kalibratieveerbalans Type F

027730 F