

**Fijne schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g, M × spoed: 40X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	486210 40X1,5
GTIN	2050001039071
Artikelklasse	48B

**Omschrijving****Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

**Toepassing:**

voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Opmerking:**

diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad	M40
Tolerantieklasse	6g
Draadspoed	1,5 mm
Kalibratie	L12

Kalibertype	Afkeurkaliber
Tolerantieveld	g
Draadsoort	MF
Norm	DIN 13
Kwaliteit	6
Producttype	Draad-afkeur-ringkaliber

### Dienstverlening

DAkS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100
KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 60 mm	028600 60