

Schroefdraad Penkaliber UNC-2B, Schroefdraad: 3/8



Bestelgegevens

Bestelnummer	486300 3/8
GTIN	2050001691118
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens ANSI B1.2.

Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

UNC = Unified National Coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Technische beschrijving

Gangen per inch	16
Schroefdraad	3/8 UNC
Draadsoort	UNC
Norm	ANSI B 1.1
Tolerantieveld	B
Kwaliteit	2
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 20 mm	028550 20
---	-----------

DAkks-kalibratieDraad-penkaliber maximale Ø 90 mm

028590 90