

3M Scotch-Brite™

Schuurvlies-pad, 158×224 mm, Vliesstructuur: 100**Bestelgegevens**

Bestelnummer	556000 100
GTIN	3134375444491
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken. **Grof en agressief:** verwijdert roest, vliegroest en oppervlaktevuil. Voor het ruw maken van oude verflagen, laklagen, kunststoffen, rubberdelen (bijv. voor verlijmen).

Technische beschrijving

Vliesstructuur	100
Kleur	rood
Korrelvergelijking	180 - 220
Fijnheidsgraad	grof
3M-aanduiding	WR-SH
Uitvoering	A Medium
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Breedte	158 mm
Lengte	224 mm
Productnaamattribuut	158x224 mm
Producttype	Schuurvlies-pad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Opnamestift	556030
Handblok	556020

