

3M Scotch-Brite™

Schuurvlies-rol Durable Flex, 100 mm × 10 m, Vliesstructuur: 1000**Bestelgegevens**

Bestelnummer	556085 1000
GTIN	4046719858309
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Flexibel hoogrendementvlies met **extreem dichte korrelverdeling** tot diep in het vezelmateriaal. De speciale vliesopbouw maakt een **agressiever schuurgedrag**, zeer hoge standtijd zonder dichtzitten en een nog **gelijkmatiger schuurbeeld** mogelijk. De **enorme flexibiliteit** vereenvoudigt de toepassing op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

voor het handmatig reinigen en finishen, ideaal alternatief voor staalwolproducten. **Fijn / zeer fijn:** voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken, voor het wegwerken van lichte krassen op metalen. Ook geschikt voor fijne tot zeer fijne lijnstructuur-matteringen op staal en non-ferrometalen.

Technische beschrijving

Vliesstructuur	1000
Korrelvergelijking	600 - 1000
Fijnheidsgraad	zeer fijn
Kleur	grijs
Uitvoering	S Ultra Fine
3M-aanduiding	DF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Rolbreedte	100 mm
Rollengte	10 m
Productnaamattribuut	100 mm × 10 m
Producttype	Schuurvlies-rol

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		

nat maximaal	beperkt geschikt
droog	geschikt

Accessoires

Handblok	556020
Opnamestift	556030