

3M Scotch-Brite™

Schuurvlies-pad, 158×224 mm, Vliesstructuur: 220**Bestelgegevens**

Bestelnummer	556000 220
GTIN	4001895754937
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken. **Middel / middelfijn:** universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Technische beschrijving

Kleur	rood
Korrelvergelijking	240 - 280
Vliesstructuur	220
Fijnheidsgraad	middel
3M-aanduiding	WR-SH
Uitvoering	A Fine

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Breedte	158 mm
Lengte	224 mm
Productnaamattribuut	158×224 mm
Producttype	Schuurvlies-pad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Opnamestift	556030
-------------	--------

Handblok

556020