

3M Scotch-Brite™

**Schuurvliës-handpads, rol met 60 stuks Durable Flex, 100×200 mm,
Vliesstructuur: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556148 1000
GTIN	8410001134383
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Flexibel hoogrendementvlies met **extreem dichte korrelverdeling** tot diep in het vezelmateriaal. De speciale vliesopbouw maakt een **agressiever schuurgedrag**, zeer hoge standtijd zonder dichtzitten en een nog **gelijkmatiger schuurbeeld** mogelijk. De **enorme flexibiliteit** vereenvoudigt de toepassing op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Voordeel:

- **Past zich aan de werkstukvorm aan.**
- **De open structuur voorkomt dichtzitten en vermindert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige, reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat te gebruiken.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

voor het handmatig reinigen en finishen, ideaal alternatief voor staalwolproducten. **Fijn / zeer fijn:** voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken, voor het wegwerken van lichte krassen op metalen. Ook geschikt voor fijne tot zeer fijne lijnstructuur-matteringen op staal en non-ferrometalen.

Levering:

Rol met 60 geperforeerde handpads om af te scheuren.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	zeer fijn
Vliesstructuur	1000
Korrelvergelijking	600 - 1000
Kleur	grijs
3M-aanduiding	DF
Uitvoering	S Ultra Fine
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Breedte	100 mm
Lengte	200 mm
Productnaamattribuut	100×200 mm
Producttype	Schuurvlies-pad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		

Lakken	geschikt
Uni	geschikt
nat maximaal	beperkt geschikt
droog	geschikt

Accessoires

Handblok	556020
Opnamestift	556030