

3M Scotch-Brite™

**Schuurvlies-handpads, rol met 60 stuks Multiflex, 100×200 mm,
Vliesstructuur: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556150 280
GTIN	3134375383271
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.
Handpads van flexibel en agressief schuurvlies.

Voordeel:

- **Past zich aan de werkstukvorm aan.**
- **De open structuur voorkomt dichtzitten en vermindert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige, reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat te gebruiken.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

voor het handmatig reinigen en finishen, ideaal alternatief voor staalwolproducten. **Middel / middelfijn:** universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Levering:

Rol met 60 geperforeerde handpads om af te scheuren.

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	280 - 360
Kleur	purple
Fijnheidsgraad	middelfijn
Vliesstructuur	280
3M-aanduiding	MX
Uitvoering	A Very Fine
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Breedte	100 mm
Lengte	200 mm
Productnaamattribuut	100×200 mm
Producttype	Schuurvlies-pad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		

Uni	geschikt
nat maximaal	beperkt geschikt
droog	geschikt

Accessoires

Opnamestift	556030
Handblok	556020