

3M Scotch-Brite™

**Schuurvlies-pad, 158×224 mm, Vliesstructuur: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556000 280
GTIN	3134375235686
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

**Voordeel:**

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

**Toepassing:**

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken. **Middel / middelfijn:** universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

**Technische beschrijving**

Vliesstructuur	280
Korrelvergelijking	280 - 360
Fijnheidsgraad	middelfijn
Kleur	rood
3M-aanduiding	CF-HP
Uitvoering	A Very Fine
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Breedte	158 mm
Lengte	224 mm
Productnaamattribuut	158x224 mm
Producttype	Schuurvlies-pad

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Handblok	556020
Opnamestift	556030

