



## Digitale 3-punts-binnenschroefmaten, set, Meetbereik: 6-12mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428841 6-12
GTIN	7630041117264
Artikelklasse	45A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Digitale 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs in grote meetdieptes. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Gepatenteerd **CAPA  $\mu$ -meetsysteem**. Meetvlakken van gehard staal (HV30–770).

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Digitale binnenschroefmaat nr. 428830, verlengstuk nr. 428802 en instellingen.

#### Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428802, datakabel, zender nr. 498921, radio-adapter nr. 498924.

#### Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

### Technische beschrijving

Meetbereik	6 - 12 mm
------------	-----------

Aantal instellingen	2
Aantal meetkoppen	3
Instelring-Ø	8 / 10 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 8-10 mm	428830 8-10
Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 6-8 mm	428830 6-8

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 10-12 mm	428830 10-12
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 1/100	428802 1/100