



## Digitale 3-punts-binnenschroefmaten, set, Meetbereik: 11-20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428841 11-20
GTIN	7630041117271
Artikelklasse	45A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Digitale 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs in grote meetdieptes. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Gepatenteerd **CAPA  $\mu$ -meetsysteem**. Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5–2300).

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Digitale binnenschroefmaat nr. 428830, verlengstuk nr. 428802 en instellingen.

#### Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428802, datakabel, zender nr. 498921, radio-adapter nr. 498924.

#### Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

### Technische beschrijving

Meetbereik	11 - 20 mm
------------	------------

Aantal instellingen	2
Aantal meetkoppen	3
Instelring-Ø	11 / 15 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 19 mm	484030 19
Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 17-20 mm	428830 17-20
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 2/150	428802 2/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm	484030 12

Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 14-17 mm	428830 14-17
Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 11-14 mm	428830 11-14
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 2/500	428802 2/500