



## Digitale 3-punts-binnenschroefmaten, set, Meetbereik: 20-40mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428841 20-40
GTIN	7630041117288
Artikelklasse	45A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Digitale 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs in grote meetdieptes. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Gepatenteerd **CAPA  $\mu$ -meetsysteem**. Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5–2300).

#### Funcctie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Digitale binnenschroefmaat nr. 428830, verlengstuk nr. 428802 en instellingen.

#### Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428802, datakabel, zender nr. 498921, radio-adapter nr. 498924.

#### Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

### Technische beschrijving

Meetbereik	20 - 40 mm
------------	------------

Instelring-Ø	25 / 35 mm
Aantal meetkoppen	4
Aantal instellingen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 33 mm	484030 33
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 3/500	428802 3/500
Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 35-40 mm	428830 35-40
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 37 mm	484030 37
Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 20-25 mm	428830 20-25

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 3/150	428802 3/150
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 27 mm	484030 27