



Digitale 3-punts-binnenschroefmaten, set, Meetbereik: 40-100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs in grote meetdieptes. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Gepatenteerd **CAPA μ -meetsysteem**. Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5–2300).

Funcctie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale binnenschroefmaat nr. 428830, verlengstuk nr. 428802 en instellingen.

Accessoires:

Instellingen nr. 484030, verlengstukken nr. 428802, datakabel, zender nr. 498921, radio-adapter nr. 498924.

Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

Technische beschrijving

Aantal instellingen	3
---------------------	---

Instelring-Ø	50 / 70 / 90 mm
Meetbereik	40 - 100 mm
Aantal meetkoppen	6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 40-100 mm	020550 40-100
---	---------------

Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 4/500	428802 4/500
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75
Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 90-100 mm	428830 90-100

Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 4/150	428802 4/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 85 mm	484030 85
Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 40-50 mm	428830 40-50
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 95 mm	484030 95
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032