

Garant
CC.T 060204, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260052 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873682 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

CC.T 060204 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Snedeclassificatie | sterk onderbroken |
| Hoofdtoepassing | P |
| Voeding f | 0,05 - 0,25 mm/omw, |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 350 m/min |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Soort | HB7035-1 |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 2,5 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Spaanbreker | SS |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | CCMT 060204 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |