

**Garant****CC.T 09T302, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260148 HB7035-1
GTIN	4045197873712
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 09T302 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Snedecndities	sterk onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Soort	HB7035-1

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien