


**Garant****CC.T 09T304, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260058 HB7035-1
GTIN	4045197873729
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 09T304 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SS
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snedecondities	sterk onderbroken
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,

Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien