

Pijpdraad Afkeur-ringkaliber, Schroefdraad: G1.1/2inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	486250 G1.1/2
GTIN	2050001036360
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.
Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

Norm:

DIN EN ISO 228

Opmerking:

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	47,8 mm
Gangen per inch	11
Tolerantieklasse	A
Schroefdraad	G1.1/2
Kalibratie	L12
Kalibertype	Afkeurkaliber

Tolerantieveld	A
Norm	DIN 228
Draadsoort	G
Producttype	Draad-afkeur-ringkaliber

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Draadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100
Kalibratie Draadringkaliber Maximale Ø 60 mm	028600 60