

Garant
CC.T 120404, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260064 HB7035-1
GTIN	4045197873767
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 120404 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Soort	HB7035-1
Snedecndities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien