

**Garant****CCMT 120408, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260066 HB7035-1
GTIN	4045197873781
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CCMT 120408 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SS
Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Snedecndities	sterk onderbroken

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien