

Garant
CC.T 120408, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260160 HB7035-1
GTIN	4045197873798
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 120408 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7035-1
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien