


**Garant**
**CNMG 09T308, Soort: HB7035-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250052 HB7035-1
GTIN	4045197873828
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 09T308 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
 Spaanbreker: SS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min

Snedeccondities	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien