

Garant
CNMG 120408, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250322 HB7035-1
GTIN	4045197873880
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120408 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,5 - 8 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SG
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Hoekradius	0,8 mm

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien