

3M Scotch-Brite™

**Schuurvlies-handpads, rol met 60 stuks Multiflex, 100×200 mm,
Vliesstructuur: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556150 1000
GTIN	3134375314954
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.
Handpads van flexibel en agressief schuurvlies.

Voordeel:

- **Past zich aan de werkstukvorm aan.**
- **De open structuur voorkomt dichtzitten en vermindert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige, reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat te gebruiken.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

voor het handmatig reinigen en finisen, ideaal alternatief voor staalwolproducten. **Fijn / zeer fijn:** voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken, voor het wegwerken van lichte krassen op metalen. Ook geschikt voor fijne tot zeer fijne lijnstructuur-matteringen op staal en non-ferrometalen.

Levering:

Rol met 60 geperforeerde handpads om af te scheuren.

Technische beschrijving

Vliesstructuur	1000
Korrelvergelijking	600 - 1000
Fijnheidsgraad	zeer fijn
Kleur	grijs
3M-aanduiding	MX
Uitvoering	S Ultra Fine
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Breedte	100 mm
Lengte	200 mm
Productnaamattribuut	100×200 mm
Producttype	Schuurvlies-pad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		

Uni	geschikt
nat maximaal	beperkt geschikt
droog	geschikt

Accessoires

Opnamestift	556030
Handblok	556020