

Garant
CNMG 120416, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250328 HB7035-1
GTIN	4045197873927
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120416 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Spaanbreker	SG
Snededcondities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	1,5 - 8 mm
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P

Hoekradius	1,6 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien