

Garant
CNMG 160612, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250170 HB7035-1
GTIN	4045197873958
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160612 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm
Soort	HB7035-1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien