

Garant
CNMM 160612, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250458 HB7035-1
GTIN	4045197874054
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 160612 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SR
 Snijdiepte a_p : 2 - 10 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SR
Soort	HB7035-1
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
Hoekradius	1,2 mm

Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160612
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien