

Garant
CNMM 190616, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250464 HB7035-1
GTIN	4045197874078
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 190616 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SR
 Snijdiepte a_p : 2 - 10 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snededcondities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SR

Hoekradius	1,6 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 190616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien