

Garant**CNMM 190624, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250466 HB7035-1
GTIN	4045197874085
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 190624 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SR
Snijdiepte a_p : 2 - 10 mm
Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
Spaanbreker	SR
Soort	HB7035-1
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snedecndities	sterk onderbroken

Hoekradius	2,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 190624
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien