

Garant**DC.T 070202, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260351 HB7035-1
GTIN	4045197874092
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCMT 070202 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,

Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien