

Garant
DC.T 070204, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260353 HB7035-1
GTIN	4045197874115
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 070204 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien