

**Garant****DC.T 070204, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260452 HB7035-1
GTIN	4045197874122
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 070204 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SM
Snedecondities	sterk onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien