

Garant**DC.T 11T302, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260356 HB7035-1
GTIN	4045197874139
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCMT 11T302 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SS

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Soort	HB7035-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien