

Garant**DC.T 11T302, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260458 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874146 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

DC.T 11T302 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Spaanbreker | SM |
| Soort | HB7035-1 |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snededcondities | sterk onderbroken |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 320 m/min |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | DCMT 11T302 |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 2 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |